

330 MM DICKENHOBEL

- Leistungsstarker 1500 Watt Motor
- Kraftvoller Vorschubmechanismus für leichtes Arbeiten
- Kompaktes, aber dennoch leistungsfähiges Tisch-Modell mit Griffen für leichten Transport
- Durchlasshöhe und -breite 152 mm / 330 mm
- Zwei HS-Hobelmesser und eine Messerdrehzahl mit 8500 min⁻¹ für leichtgängiges und präzises Hobeln
- Komfortable Höhenverstellung über Drehknopf und Messskala
- Dickentisch aus Stahlblech mit Verlängerung 330 x 630 mm
- Vorschubgeschwindigkeit 7,4 m/min für zügige Arbeitsfortschritte
- Durchmesser der Messerwelle 48 mm, 2 Hobelmesser
- Staubdichter Ein-Aus-Sicherheitsschalter

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS-HOBELMESSER
Zweiteiliges Set



Artikelnummer: 7902200607
EAN: 4046664073666



Einfache Höhenverstellung
über Drehknopf

1500 W Motor

Transportgriff

Dickentisch aus
Stahlblech mit
Verlängerung



LOGISTISCHE DATEN

Gewicht netto / brutto	30,5 / 33 kg
Abmessung Verpackung	630 x 410 x 480 mm
Artikelnummer	5902208901
EAN	4046664073659
20 Container	240 Stück
40 Container	480 Stück
40 HQ Container	510 Stück

PRODUKTDATEN

Abmessung L x B x H	630 x 580 x 500 mm
Anzahl der Messer	2
Motordrehzahl	21.000 min ⁻¹
Drehzahl Hobelwelle	8500 min ⁻¹
Durchlasshöhe/-breite max.	152 mm / 330 mm
Spanabnahme max.	2,8 mm
Motor	230 V~ / 50 Hz
Motorleistung	1500 W



ANWENDUNGSBEISPIELE
GEEIGNET FÜR ARBEITEN MIT MASSIVHOLZ
UND WEICHHOLZ


Bohlen



Balken



Bretter



Durch die Drehzahl der Hobelwelle und die beiden Hobelmesser wird ein besonders sauberes Hobelbild erreicht.



Komfortable Höhenverstellung über den Drehknopf.



Der PLM1800 bietet die Möglichkeit maximal 330 x 152 mm großes Holz exakt zu bearbeiten.



PRODUKT-DETAILS

Hobelwellendurchmesser
48 mm



Spanabnahme
bis 2,8 mm



Robust



Transportabel



2 Messer in
der Hobelwelle



Vorschub



Hobelbreite
330 mm



Durchlasshöhe
152 mm



Die großen Auf- und Abnahmetische bieten eine ideale Auflage für lange Werkstücke.



Werkstückrückführrollen
für kräfteschonendes Arbeiten



Praktische Skala
zum Ablesen der
Spanabnahme